

Продукт	Art. Nr.	Виды обработки								Обрабатываемые материалы								Физические данные				Химические данные				
		Сверление, Точение, Фрезерование	Развёртывание	Резьбонарезание / резьбонакатка	Глубокое сверление	Протягивание / долбление	Отрезка	Хонингование	Шлифование	MQL/MMS	Алюминий / Алюминиевые сплавы	Магний / магниевые сплавы	Медь / медные сплавы	Чугун	Сталь / автоматная сталь	Закалённая и цементованная сталь	Нержавеющая и кислотостойкая сталь	Титан / титановые сплавы	Инструментальная сталь	Твёрдый сплав	Цвет эмульсии	Содержание минерального масла [%]	Величина pH эмульсии	Фактор рефрактометра	Содержание сложного эфира [%]	содержание хлора [%]
Blasocut 2000 Universal	870-12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	milchig grün	57	8.5-9.2	1	—	3
Blasocut 2000 Universal MD	870-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	молочно-зелёный	57	8.5-9.2	1	—	3
Blasocut 4000 Strong	872-12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	молочно-зелёный	45	8.5-9.2	1	—	6
Blasocut 2000 CF	875-12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	молочно-зелёный	63	8.5-9.2	1	—	0
Blasocut 2000 CF MD	875-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	молочно-зелёный	60	8.5-9.2	1	—	0
Blasocut 1000 CF	876-12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	молочно-бежевый	56	8.8-9.2	1	—	0
Blasocut 4000 CF	877-12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	молочно-зелёный	52	8.5-9.2	1	—	0
Blasocut Kombi	883-03	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	молочно-светлокоричн.	53	8.5-9.2	1	—	0
Grindex 10 CO	1100-04	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	прозрачный желтоватый	0	8.7-9.2	1,3	—	0
Grindex 10	1101-04	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	прозрачный желтоватый	0	8.7-9.2	1,6	—	0
Blasocut BC 20	1200-05	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	прозрачный желтоватый	51	8.5-9.2	1	—	3,2
Blasocut BC 25	1250-01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	молочный	67	8.5-9.2	1	—	0
Blasocut BC 25 MD	1250-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	молочный	62	8.5-9.2	1	—	0
Blasocut BC 325	1325-01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	прозрач. светлокоричн.	25	8.3-9.0	1,4	—	0
Blasocut BC 35 Kombi	1350-10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	молочно-светлокоричн.	56	8.5-9.2	1	—	0
Blasocut BC 37 MG	1370-01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	молочно-светлокоричн.	53	7.5-9.5	1	—	0
Blasocut BC 935 Kombi	1935-01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	прозрач. светлокоричн.	48	8.7-9.4	1	—	0
Vasco 1000	2800-01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	молочно-бежевый	0	8.5-9.2	1	45	0
Vasco 1000 MD	2800-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	молочно-бежевый	0	8.5-9.2	1	44	0
Vasco 5000	2850-04	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	молочно-бежевый	0	8.5-9.2	1	52	0
Vasco 5000 MD	2850-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	молочно-бежевый	0	8.5-9.2	1	52	0
B-Cool 655	11655-01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	молочный	26	8.7-9.2	1	—	0

оптимально
 удовлетворительно
 нет данных
 хорошо
 не используется